



## 3~ NUMINOS® PHASE M

### 3 Phasen System Leuchte weiß/schwarz 4000K 24°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem 3~ NUMINOS® PHASE M 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 2125 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004190
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montagedetails	Schiene Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	50
Anzahl Leuchten an LS C16A	85
Höhe Einschaltstrom	13 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	2125 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50

## Lichtquelle

791825	
--------	---

## Zubehör

1006168	NUMINOS M , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Länge	18.5 cm
Höhe	16.5 cm
Durchmesser	8.5 cm
Nettogewicht	0.776 kg
Bruttogewicht	1.076 kg
BIG WHITE Seite	112