


VariIT 501 Répartiteur mural "400" 19U, 950x600x400mm

Numéro d'article 26.51.4302

Constructeur apraNET

Référence constructeur 501-419-02



Le répartiteur mural VariIT 501 a été conçu pour une utilisation flexible tant dans les bureaux qu'en milieu industriel.

- Accès optimisé grâce aux éléments amovibles
- Cadre soudé très solide
- Disponible en version porte ou capot en verre
- Toit pré-perforé pour la mise en place de ventilation ou de passe-câbles
- RAL 7035 (gris clair)
- Assemblage flexible, nombreux accessoires

Comprend:

- 1x boîtier, profondeur = 400 mm
- 1 paire de profilés 19" installés à l'avant
- 1 porte avec poignée pivotante
- 2 parois fermées
- 1 porte arrière fermée
- Set de fixation murale
- Passage des câbles via le toit ou le plancher (avec brosse passe-câbles)
- Kit de mise à la terre
- Set de vis M5 (50 pièces)

Caractéristiques techniques

Constructeur

apraNET

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Groupe de produits | Armoires 19"/-10" |
| Types de produits | Boîtier mural 19" |
| Couleur | gris |
| Unité de hauteur | 19 U |
| Profondeur maximale du rack prise en charge | 300 mm |
| Armoire pour serveur | non |
| Socle | non |
| Socle avec avec protection d'inclinaison | non |
| Dimensions (HxLxP) sans socle | 950 x 600 x 400 mm |
| Classe de protection (Code IP) | IP20 |
| Face | Porte en verre avec cadre |
| Dos | Paroi |
| Paroi latérale | Paroi |
| Plan de 19 | avant |
| Toit | Passage de câbles possible |
| Sol | fermé |
| Kit de mise à la terre monté | oui |
| Ventilateur adaptable | oui |
| Couleur (bâti) | RAL 7035 Gris clair |
| Couleur (enveloppe) | RAL 7035 Gris clair |
| Couleur RAL | RAL 7035 Gris clair |
| Hauteur | 950 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Hauteur du colis | 1000 mm |
| Largeur du colis | 500 mm |

| | |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 600 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Poids du paquet | 45 kg |
|-----------------|-------|