

Artikelnummer: 132134

Kurzbeschreibung: Chemikalienschrank,
Flügeltür, 2 Böden, 1055x520x1105 mm, reinwei ss

Langbeschreibung: Chemikalienschrank,
Flügeltür, 2 Böden, B 1055 x T 520 x H 1105 mm:
Zur vorschriftsmä ssigen Lagerung von
wassergefährdenden, nicht entzündbarer
Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen
ausgestattet mit im Raster von 25 mm
höhenverstellbaren Fachböden optimale natürliche
Belüftung durch Lüftungsgitter in Bodennähe. Alle
Schrankmodelle sind vorbereitet für den Anschluss
an eine technische Entlüftung, optional mit
passendem Entlüftungsaufsatz lieferbar Lieferbar in
7 verschiedenen Türfarben Flügeltür geschlossen 2
Einlegeböden, lackiert, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne, verzinkt
Zylinderschloss im Drehgriff integriert Robuste Konstruktion mit hochwertiger
Strukturlackierung Integrierte Stellfü sse für einfaches Ausrichten Natürliche Belüftung im
Bodenbereich Entscheiden Sie, wie Ihr Sicherheitsschrank aussehen soll. Lichtgrau (RAL
7035) Sicherheitsgelb (RAL 1004) Verkehrsrot (RAL 3020) Enzianblau (RAL 5010)
Resadagrün (RAL 6011) Reinwei ss (RAL 9010) Silber Korpusfarbe: Anthrazitgrau (RAL
7016)



EAN/GTIN: 4054923048164