

Artikelnummer: 33929

Kurzbeschreibung: Steckregal-Grundfeld, m. 5
Stahlblechböden, B 1260 x T 800 x H 2500 mm

Langbeschreibung: Schwerlast- Steckregale mit
Stahlblechböden, 1260 mm breit: Böden im Raster
von 62,5 mm höhenverstellbar. Stützen aus C-
Profil 50 x 30 x 15 mm, mit Metallfußplatten.
Hochwertige Epoxypulverbeschichtung, himmelblau
(RAL 5015). Zur Lagerung von Kleinteilen bestellen
Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm
Spanplatte. Schweißkonstruktion aus Rohren 35 x
20 mm Fachlast: bis 500 kg* Feldlast: bis 2500 kg* H
2000 mm: 4 Böden H 2500 mm: 5 Böden H 3000
mm: 6 Böden Stahlblechboden Schweiß-
konstruktion aus Rohren mit gekanteter
Stahlblechauflage (Stärke 0,8 mm). * bei gleichmä-
ssig verteilter Last

EAN/GTIN: 3612970792969

