

Arretergrendels

22120.0366



Productbeschrijving

Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden. Kunststof handvat zorgt voor betere bediening.

Materiaal

Huls

- RVS 1.4305

Arreterpen

- RVS 1.4305, vernikkeld

Sluiting

- sintermetaal 1.4404

Kunststof kap

- thermoplast, zwart, mat

Werking

Door de grendel 180° te draaien wordt de arreterpen ingetrokken en door de arretergroef vastgehouden (als de arreterpen niet mag uitsteken).

Meer informatie


Opmerkingen

Contraoeren kunnen apart besteld worden.

Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Montageblok, voor arretergrendels en arreterbouten

Tekening





Bestelinformatie

Afmetingen							Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₅	F ₁	F ₂	min.	max.			
-0,02							~	~					
-0,04													
[mm]													
[N]							[°C]						
met een kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 2, Roestvast staal													
6	M16 x 1,5	16	56	10	30	42	11,5	30,5	-30	80	61	22120.0366	

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen d ₂ [mm]	Sleutelmaat [mm]	 [g]	Artikelnr.
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."