

Datenblatt Promat Klemmschlossgurt 1 m



Bezeichnung	Klemmschlosszurrgurt einteilig
Länge	1,0 m
Zurrkraft LC i.d.Umr.	250 daN
Vorspannkraft STF	-
Gurtbandbreite	25 mm
Farbe	blau
Einsatz- temperaturbereich	-40°C – 100°C
Systembruchkraft	> 500 daN
Sicherheitsfaktor System	1:2
Material Klemmschloss	Zinkdruckguss
Material Gurtband	Polyester (PES)
Art.-Nr. NORTHWEST	4000365112
Artikelgewicht	0,30 kg/Set
Norm	gefertigt nach EN 12195-2
Verpackung	eingeschrumpft als 5er Set
VPE	80 Set (400 Gurte) je Karton
Palettenmenge	1.920 Set
Zolltarifnummer	6307 9098

"Diese Angaben gibt NORTHWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "