

bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 60 l, en polyéthylène en blanc nature, Parois plein, fond plein



Numéro d'article: 209012

Bacs gerbables

pour denrées alimentaires

bac gerbable



- hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 315 x 540 x 345 mm
- capacité 60 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polyéthylène en blanc nature
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à poignées
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Résistant à la température -30 °C à +60 °C

Détails techniques


type de récipient	bac gerbable	emboîtable	non
norme européenne	oui	pliable	non
capacité	60 l	structure de cloison	plein
hauteur	320 mm	soubassement	plein
longueur	600 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
largeur	400 mm	convient pour aliments	oui
hauteur intérieure	315 mm	considération comme matière dang	non

longueur intérieure	540 mm	résistance à la température	-30 °C à +60 °C
largeur intérieure	345 mm	dispositif de support	poignées
matériau	polyéthylène	couleur	blanc nature
recyclable	oui	Poids	2,4 kg
gerbable	oui		

Accessoires

209029		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac gerbable avec capacité 60 l, largeur x profondeur 400 x 600 mm, en blanc nature
209030		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac gerbable avec capacité 60 l, largeur x profondeur 400 x 600 mm, en gris

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
--------	---	---