

## BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 800 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm



Numéro d'article: 526639

## BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

### Roulette fixe

roulette fixe


- force 800 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm

## Détails techniques




manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	245 mm
charge	800 kg	longueur de moyeu	60 mm
pneumatique	polyuréthane	trou de moyeu	20 mm
Ø de roue	200 mm	largeur de roue	50 mm
matériau de jante	aluminium	longueur de plaque	138 mm

roulement	roulement à billes	largeur de plaque	110 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	105x75/80 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	3,35 kg

## Accessoires

503850		volant, force 800 kg, bandage polyuréthane, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, jante en aluminium
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés