



Kompetenz elegant
verpackt

Tecra A50-C-1ZU



In der Tecra A50-C von Toshiba mit 39,6 cm (15,6-Zoll) Bildschirmdiagonale stecken 30 Jahre Erfahrung von Toshiba. Das Ergebnis ist die perfekte Mischung aus Robustheit, Eleganz und Mobilität – für erstklassige Zuverlässigkeit im Arbeitsalltag. Sie zeichnet sich aus durch feinste Technik von Toshiba und langlebiges Design, geprüft durch den vom TÜV Rheinland® durchgeföhrten H.A.L.T.-Test („Highly Accelerated Life Test“). Das spritzwassergeschützte und stoßfeste Design bietet zusätzlichen Schutz für wichtige Unternehmensdaten. Die Premium-Komponenten sorgen für dauerhaft hohe Leistungen. Dank Intel® Core™-Prozessoren der fünften und sechsten Generation kann die Tecra A50-C auch im stressigsten Arbeitsalltag problemlos mithalten. Und mit den zur Auswahl stehenden Hochgeschwindigkeits-SSDs oder Festplatten mit hoher Speicherkapazität lässt sich auch unterwegs bequem und sicher arbeiten. WLAN, Anschlüsse in voller Größe und eine Full-HD-Webcam sorgen bei der Tecra A50-C für nahezu grenzenlose Verbindungen und ermöglichen bequeme Videokonferenzen. So verlieren Sie und Ihre Mitarbeiter nie den Draht zum Team.



Robustes
Design



Festplatten-
schutz mit 3D-
Sensor



Spritzwasser-
geschützt



Bis zu 7 Std.
Akku-Laufzeit



Toshiba-Qualität
für Business-
Ansprüche

Tecra A50-C-1ZU

Technische Spezifikationen

Prozessor	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor der sechsten Generation mit Intel® Turbo Boost Technologie 2.0 (2,30 / 2,80 Turbo GHz, 3rd level cache: 3MB)
Betriebssystem / Plattform	Windows 10 Pro 64-bit
Design Colour	Stahlgrau im Hairline Design
Arbeitsspeicher (RAM)	8 (1x) GB, max. Speicherausstattung: 16 GB, Technologie: DDR3L RAM (1.600 MHz)
Solid State Disk	256 GB M.2 SATA
Bildschirm	39,6 cm (15,6-Zoll) entspiegeltes IPS Full-HD Hochhelligkeits-Display mit weitem Betrachtungswinkel, 16:9 Seitenverhältnis und LED Hintegrundbeleuchtung, Auflösung: 1.920 x 1.080
Grafikadapter	Intel® HD Grafik 520
Schnittstellen	1x SD™ Kartenleser (SD™, SDHC™, SDXC™ unterstützt UHS-I, MMC), 1x Anschluss zum Toshiba Hi-Speed Port Replicator III, 1x HDMI®-out unterstützt 1080p Signal Format, 1x Kopfhörer (Stereo) / Mikrofon Combo Anschluss, 1x RJ-45, 2 x USB 2.0, 1x integrierte 2.0MP FHD Web Kamera (1.980 x 1.080) mit eingebautem Dual Mikrofon, 2x USB 3.0, 1x externer Monitor
Erweiterungen	2 Steckplätze für Arbeitsspeicher
Drahtlose Kommunikation	Bluetooth® 4.0 + LE, LTE (4G), HSPA+, GSM/GPRS/EDGE Sierra Wireless, Intel® WiDi und Wireless Display fähig, Wireless LAN 802.11ac + a/b/g/n
Drahtgebundene Kommunikation	Gigabit Ethernet LAN
Sound System	eingebaute Stereo-Lautsprecher, verbessert durch DTS® Studio Sound™, Lautstärkeregler: durch eine Funktionstaste
Tastatur	schwarze Tastatur und 10er Nummernblock
Maus/Touchpad/o.Ä.	Multi-Gestensteuerung Touchpad mit automatischer Handballenerkennung (zur Vermeidung von Maus Fehleingaben)
Akku	Technologie: Lithium-Ion, 4 Zellen, bis zu 8 Std. 00 Min (Mobile Mark™ 2014)
Abmessungen	379 x 258 x 23,25 mm, Gewicht: ab 2,00 kg
Garantie	1 Jahr europäische Bring-In Herstellergarantie inkl. Vor-Ort Abholservice in Deutschland und Österreich bei Anmeldung der Reparatur an der Toshiba Notebook Hotline, 1 Jahr Reliability Guarantee: Reparatur + Kaufpreiserstattung im Garantiefall (Mehr Infos unter http://www.toshiba.de/reliability)
Mitgelieferte Hardware	Wechselstromadapter
Bundled Software	TOSHIBA PC Health Monitor, TOSHIBA Eco Utility™, DTS® Sound, McAfee LiveSafe™ - Schützt all Ihre Geräte (kostenlose 30 Tage Testversion), Microsoft® Office (1 Monat Testversion für das neue Microsoft Office 365)
Besondere Merkmale	ENERGY STAR qualifizierter Computer, unterstützt GPS
Betriebssystem-Support	Für diese Windows-Version in Kombination mit dem Prozessor oder den Chipsets in diesem System gibt es nur eingeschränkten Support von Windows. Weitere Informationen zum Support von Microsoft finden Sie unter Fragen und Antworten zum Support-Lifecycle von Microsoft.
PS579E-05401LGR	EAN 4051528301779



Toshiba Zubehör



Hi-Speed Port Replikator III PA5116E-1PRP

Laptop Case B116 bis 16" (40,6cm)

Externe HDD Canvio Slim

Toshiba Services und Lösungen

Vor-Ort-Service „GOLD“

Mit Toshibas Vor-Ort-Reparaturservice „GOLD“ werden Ersatzteile und Arbeitskosten für eine Reparatur vor Ort bis zu 4 Jahre lang abgedeckt. Noch am nächsten Arbeitstag kommt ein Servicetechniker vorbei und löst das Problem.

TMZC

Toshiba Mobile Zero Client – eine clientlose VDI-Lösung, mit der Ihre Mitarbeiter von überall aus arbeiten können, ohne Ihre Sicherheitsvorschriften zu verletzen.