


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2110 Langmateriaalwagen



Profielstalen constructie met insteekbare stalen rongen, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Laadvlak van watervast multiplex. 4 Zwaarlast zwenkwielen van elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EU norm 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Vrije breedte tussen rongen 510 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	1500
laadvlak breedte (mm)	510
Laadvlakhoogte (mm)	338
Gebruikhoogte (mm)	550
Totale lengte (mm)	700
Totale breedte (mm)	700
Totale hoogte (mm)	895
Wielen	Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm)	200 x 50
Wenk	Nuttige lengte rongen 550 mm
Gewicht (kg)	61
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976021102