

Broszura informacyjna

03 06 200

Szczypce uniwersalne

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Ogólna

Nr art.	03 06 200
EAN	4003773033776
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	355 g
Wymiary	200 x 58 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,8 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,5 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 13,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	16,0 mm ²
izolowane wg VDE	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



