

## Termékinformációk

# 94 10 185

### Csővágó

Műanyag csövekhez  
(villanszerelés)

- Ø 6 - 35 mm-es műanyag csövek (pl. műanyag páncélsövek) sorja mentes vágásához
- Nem alkalmas kábelvágáshoz
- Kés cserélhető és bármely pozícióból visszahozható
- Kis erőfordítás a speciális vágóél geometria és optimális áttétel miatt
- Kevés fáradtsággal járó munkavégzés az ergonomiai fogantyúformával és a léptető késelőtolással
- Kés: speciális szerszámacél, olajban edzett
- Ház: alumínium-présöntvény, pirosra festve



MM

### Általános

Cikkszám	94 10 185
EAN	4003773047025
Súly	583 g
Méret	185 x 190 x 25 mm

### Műszaki jellemzők

Ház	alumínium nyomásos öntvény, pirosra lakkozott
Kapacitás (átmérő)	Ø 6 – 35 mm
Vágási hossz mm	Ø 35 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



