

Termékinformációk

95 36 320

Kábelvágó

(racsni-elv, 3-fokozatú)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Robusztus. Kézre álló. Stabil.
- Innovatív fogaskoszorús hajtás.
- Max. 60 mm átmérőjű kábelekhöz.
- Rögzítettség-hüvely tartófelülettel, amelyre vágásnál ráfektethető
- Egyszerű kezelés a csekély súly (825 g) és a kompakt kivitel (320 mm hossz) következtében - szűk helyeken is használható
- Egy- és kétkezes üzemmódban 60 mm átmérőig vág el Cu- és Al-kábeleket
- A precíziós köszörülésű edzett élek simán és tisztán, deformálódás nélkül vágják
- Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- Innovatív, nagy áttételű háromfokozatú fogaskoszorús hajtás a könnyű vágás érdekében, egy- és kétkezes üzemmódban
- Nem alkalmas acélhuzalhoz, drótkötelekhez és finoman sodrott (nagyon rugalmas) vezetőkhoz
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Általános

Cikkszám	95 36 320
EAN	4003773075189
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	830 g
Méret	320 x 188 x 39 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	600 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 60 mm
MCM	1.200
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

