

fetra Flessenkar

draagvermogen 150 kg, voor 2x40/50 l fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met luchtbanden

Artikelnummer: 118571



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Flessenkar

Draagvermogen 150 kg



Flessenkar

- draagvermogen 150 kg
- voor 2x40/50 l fles
- hoogte x breedte 1300 x 830 mm
- passend voor flessen met Ø 229 mm
- met lasdraadkokers aan beide bomen
- ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- met veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met luchtbanden
- wiel Ø 400 mm
- wielnaaf met wiellager
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	wiellager
type kar	Flessenkar	wiel-ø	400 mm
draagvermogen	150 kg	steekwagen uitrusting	lasdraadkokers aan beide bomen
capaciteit	2x40/50 l	veiligheidsgreep	ja
voor flessen-ø	229 mm	ladingbeveiliging	fleshouder met veiligheidsketting
materiaal	staal	hoogte	1300 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	830 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	nee	kleur	blijjantblauw // RAL5007
banden	lucht	garantie	10 jaar
materiaal velg	plaatstaal	gewicht	20 kg

Gerelateerde Producten

119196		wiel, diameter x breedte 400 x 100 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (set 4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119198		wiel, diameter x breedte 400 x 100 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (paar, 2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar