

## Lacont PE-opvangbak

voor kleinemballage, opvangvolume  
30 l, hoogte x breedte x diepte 155 x  
805 x 405 mm

Artikelnummer: 159928



## Lacont Opvangbak

### voor kleinemballage

PE-opvangbak

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor kleinemballage
- opvangvolume 30 l
- hoogte x breedte x diepte 155 x 805 x 405 mm
- van polyethyleen in zwart
- bak zonder rooster








## Technische details

|                                |              |           |              |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | opvangbak    | materiaal | polyethyleen |
| type opvangbak                 | PE-opvangbak | kleur     | zwart        |

|                                  |                                  |                      |      |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|------|
| opvangvolume                     | 30 l                             | opvangbak uitrusting | geen |
| capaciteit                       | kleinemballage                   | onderrijdbaar        | nee  |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en bijtende stoffen | stapelbaar           | nee  |
| hoogte                           | 155 mm                           | verrijdbaar          | nee  |
| breedte                          | 805 mm                           | gewicht              | 3 kg |
| diepte                           | 405 mm                           |                      |      |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200237 |    | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel  |
| 221341 |    | chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm   |
| 504444 |    | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm  |
| 510925 |   | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 525760 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm   |