

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 320 x 800 x 600 mm, capacité 130 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein



Numéro d'article: 208774



Bac grande capacité norme Europe

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 320 x 800 x 600 mm
- capacité 130 l
- force 40 kg
- capacité de gerbage 600 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux

Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	structure de cloison	plein
norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	130 l	charge	40 kg
hauteur	320 mm	capacité de gerbage	600 kg
longueur	800 mm	couvercle	en accessoires (non compris)

largeur	600 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polypropylène	considération comme matière dang	non
gerbable	oui	convient pour les convoyeurs à r	oui
emboîtable	non	couleur	gris
pliable	non	Poids	5,6 kg

Accessoires

208797



couverture coiffant, en polypropylène, pour bac grand volume norme Europe avec capacité 130 l, pour récipients longueur x largeur 800 x 600 mm, largeur x profondeur 600 x 800 mm, en noir

Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique