

chariot avec barre de poussée en aluminium rabattable

force 150 kg, plateau longueur x largeur 630 x 400 mm, plateforme en aluminium, barre de poussée et roulettes rabattables, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage TPE



Numéro d'article: 224579



Chariot avec barre de poussée en aluminium rabattable pliable de manière extrêmement compact

chariot avec barre de poussée en aluminium rabattable

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 630 x 400 mm
- plateforme en aluminium
- barre de poussée et roulettes rabattables
- poignée extensible
- hauteur 900 mm, replié 90 mm haut
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 80 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes

Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

matériau aluminium

type de chariot	chariots à dossier	poignée	1 pièce
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	équipement servante d'atelier	pochette suspendue
charge	150 kg	fonction chariot	poignée extensible
rabattable	oui	pneumatique	TPE
fonction rabattable	barre de poussée et roulettes rabattables	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	630 mm	Ø de roue	80 mm
largeur de plateau	400 mm	roulement	roulement à billes
hauteur de rabattage	90 mm	hauteur	900 mm
matériau de plateforme	aluminium	Poids	9,5 kg