


## **bott** **ladekast** verso

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 550 mm, 9 lade(n), met volledig uittrekbaar

Artikelnummer: 232291



### ladekast











- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 550 mm
- 9 lade(n)
- constructie van staal, gelast
- draagvermogen per lade 75 kg
- met volledig uittrekbaar
- ladegeleider 100 %
- met uittrekblokkade

## Technische details


|            |          |                  |                       |
|------------|----------|------------------|-----------------------|
| meubeltype | kast     | uittrekbare lade | 100 %                 |
| type kast  | ladekast | kleur romp       | lichtgrijs // RAL7035 |

|                       |         |                   |                          |
|-----------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| materiaal             | staal   | kleur voorkant    | gentiaanblauw // RAL5010 |
| materiaal verwerking  | gelast  | oppervlak romp    |                          |
| hoogte                | 1000 mm | oppervlak front   |                          |
| breedte               | 1050 mm | uittrekblokkering | uittrekblokkade          |
| diepte                | 550 mm  | soort uittrekking | volledig uittrekbaar     |
| laden aantal          | 9 stuks | scheidingswand    | nee                      |
| laden aantal x hoogte |         | gewicht           | 120,776 kg               |
| draagvermogen lade    | 75 kg   |                   |                          |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 233000 |    | scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 233002 |    | scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 233004 |    | scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 233016 |   | schuimstofelement, lengte x breedte 1050 x 550 mm, van rubber in zwart  |
| 233035 |  | afrolrand, voor ladekast, breedte x diepte 1050 x 550 mm, in zwart  |
| 233074 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 233079 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 233443 |  | afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, van beuken-multiplex in decor bruin   |
| 233444 |  | afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, van spaanplaat met linoleumlaag in decor grijs  |
| 233449 |  | lade-indelingsset, met 33 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 102657 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen |
|--------|---|--|

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 217145 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal   |
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder  |
| 230322 |  | draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen |