

Cascoo zwenkwiel



banden polypropyleen, diameter 80 mm, naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, naaf lengte 40 mm, velg van polypropyleen, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat



Artikelnummer: 243269

zwenkwiel

- banden polypropyleen
- diameter 80 mm
- naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- naaf lengte 40 mm
- velg van polypropyleen
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat
- schroefgatafstand 80/77x60 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	zwenkwiel	rem	zonder
banden	polypropyleen	draadvangkappen	ja
wiel-ø	80 mm	naaflengte	40 mm
materiaal velg	polypropyleen	afstand schroefgat	80/77x60 mm
wiellager	zwenklager	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt

bevestigingselement plaat

gewicht 0,56 kg