

## Casco zwenkwiel met centrale rem



draagvermogen 70 kg, met massief rubber-banden, diameter 80 mm, naaf met zwenklager, centrale rem, velg van plaatstalen kappen, bevestiging met plaat



Artikelnummer: 243484

zwenkwiel met centrale rem

- draagvermogen 70 kg
- met massief rubber-banden
- diameter 80 mm
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- naaf met zwenklager
- centrale rem
- velg van plaatstalen kappen
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat

### Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	zwenkwiel	rem	centrale rem
draagvermogen	70 kg	draadvangkappen	nee
banden	massief rubber	naaflengte	40 mm
wiel-ø	80 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm

materiaal velg	staal	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	zwenklager	gewicht	0,82 kg