

PAVOY ladekast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 600 x 715 x 600 mm, 3 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 454482



PAVOY Ladekast Basis Plus

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 600 x 715 x 600 mm
- constructie van plaatstaal, gelast
- 3 lade(n)
- met greeplijst
- laden hoogte 1x150 mm/2x175 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating

- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	uittrekrail lade	kogelgelagerd
type kast	ladekast	uittrekbare lade	85 %
materiaal	plaatstaal	oppervlak romp	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	600 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
breedte	715 mm	afsluitbaar	ja
diepte	600 mm	sluitsysteem	cilinderslot
kast uitrusting	lades	scheidingswand	nee
laden aantal	3 stuks	greep	greeplijst
laden aantal x hoogte	1x150 mm/2x175 mm	verrijdbaar	nee
fronthoogte 150 mm	1 stuks	certificering	GS // TÜV
fronthoogte 175 mm	2 stuks	garantie	10 jaar
draagvermogen lade	50 kg	gewicht	52 kg

Gerelateerde Producten

404282		scheidingsplaat, met 9 vakken, 2 lengteverdeler + 6 scheidingsplaten, hoogte x breedte 150 x 715 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404283		scheidingsplaat, met 9 vakken, 2 lengteverdeler + 6 scheidingsplaten, hoogte x breedte 175 x 715 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404298		Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte 715 mm, dikte 3 mm, in zwart
404299		geribbelde rubberen mat, breedte x diepte 715 x 525 mm, dikte 3 mm, in zwart
404301		etiketlijst voor ladekast, breedte 715 mm, achterzijde magnetisch

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw