

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 60 kg, met TPE-  
banden, diameter x breedte 50 x 18  
mm, naaf met kogellager, velg van  
kunststof, bevestiging met plaat,  
lengte x breedte 60 x 60 mm

Artikelnummer: 501656



BS ROLLEN®

## BS-ROLLEN Apparaatwielen

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 60 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 50 x 18 mm
- schroefgatafstand 46x46/38x38 mm, schroefgat-Ø 6,2 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechrommeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

## Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
roltype	apparaatwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	75 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	wielbreedte	18 mm
draagvermogen	60 kg	uitlading	36 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	Niet-strepend

wiel-ø	50 mm	lengte plaat	60 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	60 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	46x46/38x38 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	6,2 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt, gechrommeerd
materiaal behuizing	staal	gewicht	0,34 kg

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken