

## Kappes

hauteur x largeur x  
profondeur 1950 x 1130 x 590  
mm

RasterPlan®

46 bacs en polyéthylène,  
verrouillable avec serrure à cylindre,  
soubassement socle, corps avec  
 finition époxy résistante aux chocs et  
aux rayures en RAL7035 gris clair,  
face avant avec finition époxy  
résistante aux chocs et aux rayures  
en RAL7035 gris clair

RasterPlan



KAPPES



Numéro d'article: 522354



## Kappes Armoire grand espace RasterPlan®

avec bacs à bec Favorit

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1130 x 590 mm

- 46 bacs en polyéthylène
- force par plateau 50 kg
- structure en tôle d'acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via porte à double battant perforée
- portes à double paroi avec guidage de tringlerie sur toute la hauteur
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- Réglable au pas de 10 mm
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle

- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte à double battant perforée	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
hauteur	1950 mm	soubassement	socle
largeur	1130 mm	matériau	tôle d'acier
profondeur	590 mm	tablette réglable au pas	10 mm
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	surface de tablette	galvanisé
charge tablette	50 kg	verrouillable	oui
bacs à bec	46 pièce	cloison de séparation médiane	non
matériau de bac	polyéthylène	verrouillage	3 côtés
couleur du corps	gris clair // RAL7035	angle d'ouverture de porte	200 °
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	poignée	poignée tournante
surface de corps	finition peinture époxy	roulant	non
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	151,84 kg

## Accessoires

323247		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en bleu
323258		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en bleu
323291		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu
323316		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en jaune
323327		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en jaune
323349		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en jaune
323382		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en vert
323393		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en vert
323418		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en vert
323451		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en rouge

323462		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en rouge
323484		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en rouge
324589		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en gris
324603		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en gris
324625		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en gris
337977		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en bleu
337988		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
337999		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en vert
338007		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en rouge
338029		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en gris

### Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières