

hofs magazijnstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1060 x 335 mm, vaklast 150 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 858539



hofs
REGALSYSTEME



hofs Traversenstelling

Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1060 x 335 mm
- veldlast 1000 kg
- vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm





















- 6 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en lengteprofielen
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingtype	magazijnstelling	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
stellingveld	grondveld	oppervlak traversen	verzinkt // m. kunststof coating
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	opstelhoek uitrichting	recht
materiaal	staal	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // lengteprofielen
hoogte	2500 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
breedte	1060 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	335 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	150 kg	kleur traversen	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	1000 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	6 stuks	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vakbreedte	1000 mm	levering	gedemonteerd
vakdiepte	300 mm	certificering	RAL-keurmerk
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	garantie	5 jaar
gebruik	tweezijdig	gewicht	39,97 kg

Gerelateerde Producten

100737		bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1000 mm, uitgerust met verstevigingstraversen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
586042		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
589357		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
589754		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
589787		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
599678		stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
599882		dubbele vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot
601011		dubbele vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot
858459		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 335 mm, vaklast 150 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
858561		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 335 mm, vaklast 150 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
859316		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1310 x 335 mm, vaklast 175 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
859407		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1310 x 335 mm, vaklast 175 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
868292		paal voor grondstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
870206		dubbele vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 500 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
870228		dubbele vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 1000 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

870782		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, perforatieplaatwand
--------	---	---

Dit past ook bij ...		
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
862489		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs