


takel

trekbelasting 750 kg,
standaardheffing lengte 1,5 m,
aantal kettingbundels 1

Artikelnummer: 908091



Takel

Trekbelasting 750 kg

takel




- trekbelasting 750 kg
- standaardheffing lengte 1,5 m
- aantal kettingbundels 1
- behuizing van staal
- haak van staal
- ketting galvanisch verzinkt
- haak met plaatstalen veiligheidsklep
- bouwhoogte 320 mm
- hendel lengte 280 mm
- breedte x diepte 156 x 132 mm
- hefkracht 21 daN
- lastketting conform DIN EN 818-7-T

hijswerktuig	hijswerktuig	oppervlak ketting	galvanisch verzinkt
hijswerktuigtype	takel	bouwhoogte	320 mm
trekbelasting	750 kg	breedte	156 mm
standaardheffing	1,5 m	diepte	132 mm
bediening heffing	handmatig	lengte hendel	280 mm
hefkracht	21 daN	materiaal haak	staal
aantal bundels	1 stuks	maat f1	26 mm
materiaal	staal	norm	DIN EN 818-7-T (lastketting)
materiaal behuizing	staal	gewicht	6,7 kg
oppervlak behuizing	m. poedercoating		

Gerelateerde Producten

908229		1 meter extra hefhoogte, voor 1 meter extra hefhoogte met 750 kg draagvermogen, kettingmaat 6 x 18 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	--	---

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening