

Coffret mural 19", 1 pièce, non monté

- **châssis:** vissé
- **profondeur utile:** 350 mm
- **protection:** IP20
- **porte frontale:** vitrée avec serrure à barillet
- **panneaux latéraux:** en tôle d'acier non amovibles (seulement de l'intérieur)
- **mécanisme de verouillage:** simultané
- **passages de câbles:** encoches pour entrée de câbles, entrée de câbles par les dessus, dessous ou l'arrière du coffret
- **caractéristiques:** tôle d'acier de 1,2 mm • toit en tôle avec fentes d'aération • rails profilés réglables en profondeur
- **surface:** revêtement en poudre électrostatique
- livré complètement démonté avec le matériel de montage inclus, 2 clés et manuel d'utilisation




Visuel de référence: Coffret mural 19", gris clair



Visuel de référence: Coffret mural 19", noir



Visuel de référence: Coffret mural 19", ouvert



Visuel de référence: en tôle d'acier non amovibles

Produit	Hauteur de montage	Modèle	Capacité de charge	Dimensions (L x P)	Hauteur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Coffret mural 19", une pièce	6 U	porte vitrée	50 kg	540 x 450 mm	330 mm	gris clair	W06F64G	11114605
		porte vitrée	50 kg	540 x 450 mm	330 mm	noir-gris	W06F64B	11114606
	9 U	porte vitrée	50 kg	540 x 450 mm	460 mm	gris clair	W09F64G	11114607
		porte vitrée	50 kg	540 x 450 mm	460 mm	noir-gris	W09F64B	11114608
	12 U	porte vitrée	50 kg	540 x 450 mm	595 mm	gris clair	W12F64G	11114609
		porte vitrée	50 kg	540 x 450 mm	595 mm	noir-gris	W12F64B	11114610
	15 U	porte vitrée	50 kg	540 x 450 mm	725 mm	gris clair	W15F64G	11114611
		porte vitrée	50 kg	540 x 450 mm	725 mm	noir-gris	W15F64B	11114612
Zubehör: Ersatztür	9 HE	Glastür				schwarz	D09F64B	11116331
	12 HE					schwarz	D12F67B	11116052