

ZARGES

Podesttreppe

Z600

Podest Höhe 1,75 m, 7 geriefte Stufen (inkl. Podest), Stufenbreite 1000 mm, 60° Neigung, aus Aluminium, Handlauf einseitig

Artikelnummer: 139432



ZARGES Podesttreppe Z600

Podesttreppe

- Podest Höhe 1,75 m
- Aufstieg einseitig
- 7 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufenbreite 1000 mm
- 60° Neigung
- Ausladung 1,529 m
- aus Aluminium
- Sichere Anwendung durch 1-seitiges Podestgeländer und Handlauf
- Handlauf einseitig
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Befestigung mit 2 Wand- und Bodenkonsolen
- Gewicht 47,94 kg

Technische Details

| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Steigtechnik | Podesttreppe | klappbar | nein |
| Material | Aluminium | fahrbar | nein |
| Neigung | 60 ° | belastbar bis | 300 kg |
| Höhe Podest | 1,75 m | Stufen belastbar bis | 150 kg |
| Tiefe Podest | 600 mm | Sicherheitsausstattung Leiter | 1-seitiges Podestgeländer und Handlauf |
| Stufen Anzahl | 7 | Sicherheitsbügel | nein |
| Stufen-/Sprossentyp | geriefte Stufen | Handlauf | einseitig |
| Breite Stufen | 1000 mm | Befestigungsart | 2 Wand- und Bodenkonsolen |
| Ausladung | 1,529 m | Gewicht | 47,94 kg |
| Nutzung | einseitig | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 139438 |  | Handlauf für Podesttreppe, 60° Neigung, Für 7 Stufen |
| 139444 |  | Geländer für Podesttreppe, Breite 600 mm |
| 139447 |  | Geländer für Podesttreppe, Breite 1000 mm |