

## Rollcart Fahr- und Tragekarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 550 x 170 mm, mit einhängbaren Tragholmen für den Treppentransport, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 202897



## Rollcart Fahr- und Tragekarre

### Traglast 250 kg



Fahr- und Tragekarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 550 x 170 mm
- mit einhängbaren Tragholmen für den Treppentransport
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Breite 1200 x 650 mm
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager

## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Vollgummi
Karrentyp	Fahr- und Tragekarre	Rad-Ø	250 mm
Traglast	250 kg	Material Felge	Kunststoff
Material	Stahl	Radlager	Rollenlager
Material Verarbeitung	verschweißt	Sicherheitsgriff	ja
Schaufelbreite	550 mm	Höhe	1200 mm
Schaufeltiefe	170 mm	Breite	650 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Karre Ausstattung	einhängbare Traghölme	Gewicht	20 kg

## Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm