



RIJENKLEMMENBEHUIZING

ALR 3616-L

ALR 3616-L

Rijenklemmenbehuizing


CUSTOMIZABLE

360 x 160 x 91 mm

Artikelnummer: 16091301

Behuizing met klemmen - industrie kwaliteit, poedercoating zilvergrijs RAL 7001

zonder klem, met NS 35



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	360 mm
Lengte:	160 mm
Hoogte:	91 mm

Materiaal

Kast:	Aluminium Si 12, zilvergrijs, overeenkomstig RAL 7001
Deksel:	Aluminium Si 12, zilvergrijs, overeenkomstig RAL 7001
Dichting:	Polyurethaan

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK09 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
--------------------	--

Toebehoren

AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen

AL ASS - uitwendige scharnierset



RIJENKLEMMENBEHUIZING

ALR 3616-L

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Voorgestante openingen:	Nee
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	75 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Montage :	DIN-rail NS35