



MODULAIRE VERDELER

AK 28 Plus



AK 28 Plus

Modulaire verdeler

DE KLANTGERICHTE

315 x 600 x 155 mm
Artikelnummer: 73362801

Modulaire verdeler - Industriekwaliteit - 2 rij-ig, 28 modulen, 150 mm railafstand, geïntegreerde beluchtingselementen voor vermindering van de condensvorming, bovenkant met membraaninvoeringen, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, extra dubbel membraaninvoeringen en overig toebehoren

met extra aansluitruimte, met 35 mm DIN-rail, zonder PE/N railklem



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	315 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	155 mm
Binnen hoogte:	95 mm
Inwendige breedte:	295 mm
Inwendige lengte:	580 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat
Klapvenster:	Polycarbonaat,

Certificaten



Toebehoren

- AK3 KBL - Kabelinvoerkap met opbergvak
- AK3 TW - Scheidingswand
- AK3 NS35-14 - DIN-rail
- AK3 NS35-275 - DIN-rail
- AK3 ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen
- AK3 STD - Schuko opbouwcontactdoos
- AK3 KS M50 - Kopperset horizontaal
- AK AS - Afdekstrips
- AK AS-v - Afdekstrips
- AK SGA-1 - cilinderslot
- AK SGA-2 - cilinderslot
- KLS N 35 - klemblok



MODULAIRE VERDELER

AK 28 Plus

transparant

KLS PE 35 - klemblok

KST M25-33 - koppelstukken

AK 14 PEN-SL - klemrail

AK 28 PEN-SL - klemrail

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse: IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Beschermingsgraad: IK08

Koppelbaar: Ja

Zware metalen-vrij: Ja

PVC-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Omgevingstemp. (minimaal): -35 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 80 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 60 °C

Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): 90%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

Kleur: grijs

doorslagspanning AC: 1000 V

doorslagspanning DC: 1500 V

verzegelset: Ja

functiebehoud: zonder

Aantal automaatplaatsen: 28

EMC-uitvoering: neen

met slot: neen