

Inbouw-downlight - Diffusor opaal - direct breedstralend

Behuizing v an gegoten aluminium in RAL 9016 verkeerswit gelakt, met bedrijfsklaar bedrade driver, aluminium koellichaam voor effectieve passieve koeling en verzonken opalen diffusorplaat ter verfraaiing v an het plafond. Met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt voor plafonddiktes van 10 mm-20 mm. Kleur behuizing wit; Lichtverdeling direct breedstralend via diffuus stralende, opale diffusor met gestructureerd oppervlak. Geïntegreerde LED-driver met armatuur bedrijfsklaar bedraad. Elektrische aansluiting via 1,0m lange aansluitkabel, 2x0,75mm². Aanbevolen opbouw-toebehoren RDES-AR 190 moet apart w orden besteld. Op aanvraag zijn adapterringen v oor inbouw in individuele plafondopeningen beschikbaar.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|--------------|---|
| Bestelnummer | 37672104140 |
| EAN-nummer | 4020863344192 |
| CBS-code | 94051190 |
| Keurmerk | IP 44, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIEK


| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 21W |
| Netspanning | 230V/50Hz |

LICHTTECHNIEK


| | |
|----------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Lichtstroom armatuur | 2014lm |
| LED Levensduur | 50000h L70/B10, 50000h L80/B50 |
| Lichtopbrengst | 96lm/W |
| UGR dw./l. | 26.2 / 26.2 |

MECHANIEK

| | |
|-------------------------|---|
| Kleur behuizing | wit |
| Maten (LxBxH/DxH) | 190mm x 59mm |
| Diepte | 59mm |
| Plafondsysteem | uitsparing in plafond [AD] |
| Plafonduitsnede (LxB/D) | 175mm |
| Inbouw diepte | 110mm [AD] |
| Gewicht (netto) | 0.91kg |
| Montagewijze | Individuele plafondinbouw montage, Individuele opbouw montage |



| | |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 2000lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 26.2 / 26.2 |

**Maten**

| | | |
|--------|--------|--|
| H | 59 mm | Hoogte |
| D | 190 mm | Diameter |
| T | 59 mm | Diepte |
| DA | 175 mm | Profielmaat diameter |
| DS min | 10 mm | Plafonddikte minimaal |
| DS max | 20 mm | Plafonddikte maximaal |
| Ei(AD) | 110 mm | Plafonddafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen) |
| KL | 145 mm | Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten |
| KB | 43 mm | Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten |
| KH | 30 mm | Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/37672104140>