

**Place Zwart 2510lm 4000K Ra>80 DYNADIM Pr.2 Zweden**

Artikelcode: 8246090614  
 EAN: 5703821172110


**Elektrisch**

System wattage: 28W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

**Lichttechniek**

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 2510lm  
 Werkzaamheid: 90 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 4000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L90/B10>50,000  
 Lichtverdeling: Direct

**Controle/dimmen**

Type: DYNADIM Pr.2 Zweden

**Bescherming**

Isolatieklasse: Klasse II

**Energie en goedkeuringen**

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D  
 BVB: Ja

**Materiaal en afwerking**

Behuizing: Gegoten aluminium  
 Kleur: Zwart (20% glans)  
 Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

**Montage/Aansluiting**



Montage: Paal - bovenkant (Ø60mm), Buiten  
 Kabel: Cable 2x1mm<sup>2</sup> 6m  
 Geprojecteerd windoppervlak: 0,0775m<sup>2</sup> - Max 10 kg

**Afmetingen**

Hoogte (mm) H: 291  
 Diameter (mm) D: 600  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 9,3 / 9,1

**Verpakking**

Verpakkingsafmetingen (mm): 625 x 625 x 300



5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 1 1 0