



LED-spot
LEDS 600-0 W
200036615-00

Productomschrijving

LED spot voor het accentueren en naar voren halen van contouren of huisnummers met energiebesparende LED als verlichtingsmiddel.

Het LED-verlichtingsmiddel heeft een openingshoek van ca. 30° het vermogen bedraagt ca. 3 W. De aansluiting van de LED 600-... geschiedt via het meegeleverde klemmenblok.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC of 20–30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 500 mA of max. 150 mA
Kleurtemperatuur:	6000 K
Lichtsterkte:	5134 cd/klm
Lichtstroom:	28 lm
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 62

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
LEDS 600-0 W	LED-spot	Wit	D	200036615-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0	210007116-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
LEDS 600-...	Klemmenblok	Zwart	E	210007572-00
LEDS 600-0	LED-lamp	Overige	E	210011018-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

LED-spot
LEDS 600-0 W

200036615

Pagina 2





LED-spot
LEDS 600-0 W

200036615

Pagina 3

LEDS 600-... LED-Spot

LEDS 600-...

Productinformatie

782 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

66,1 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)