

Artikelnummer: 97187

Kurzbeschreibung: Handgrieproller, L 600 x B 500 mm

Langbeschreibung: Handgrieproller, L 600 x B 500 mm: Het transporteren van zware voorwerpen door smalle gangpaden is kinderspel met de griepwals 600 x 500. De kleine afmetingen en draagkracht maken van de grieprol een veilig transportmiddel in de kleinste ruimtes. De lichte, veerkrachtige en wendbare barbecuewagen van 600 x 500 is eenvoudig te gebruiken. De gegalvaniseerde behuizing met poedercoating in RAL 5010 gentiaanblauw geeft de grieprol zijn stabiliteit. De zwenkwielen zijn voorzien van massief rubberen banden in de rollager. De remmen van de stuurwielen zijn getest volgens de Europese norm EN 1757-3. De remmen van de stuurwielen zijn getest volgens de Europese norm EN 1757-3. De remmen van de stuurwielen zijn getest volgens de Europese norm EN 1757-3. De bokwielen zijn niet draaibaar en hebben ook massief rubberen banden in de rollager. Met deze banden kan de stuurrol snel en veilig worden geladen en gelost. De laadruimte bestaat uit een plaat op houtbasis in beukenhout en kan daarom gemakkelijk worden schoongeveegd en gereinigd. Door zijn smalle breedte is de grieprol 600 x 500 het ideale transportmiddel voor het transporteren van voorwerpen door smalle gangen. Technische details

- Laadoppervlak L x B: 600 x 500 mm
- Buitenafmetingen L x B: 900 x 500 mm
- Vloerhoogte: 190 mm
- Hoogte duwbeugel: 950 mm
- Stalen buis a": 26,9 x 1,75 mm
- Draagvermogen: 200 kg
- Wiel a": 125 mm
- Eigen gewicht: 12 kg

