



MONTO® Sprossen-Vielzweckleiter Tribilo®

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiterenteil.

- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung (Größe 3 x 14 mit Alu-Führungsprofilen)
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- + Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- + Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)

i Folgende Leitern sind treppengängig:
Art.-No. 129741 – 3x8 Sprossen
Art.-No. 129765 – 3x10 Sprossen
Art.-No. 129789 – 3x12 Sprossen

i Ab Ausführung 3 x 12 Sprossen ist das herausnehmbare Leiterenteil nur mit Trigon-Traverse nutzbar.



Sprossenanzahl	Treppengängig								
		3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12	
1	A bis ca.	m	6,85	7,65	9,30	10,90	6,05	7,65	9,30
	B ca.	m	4,85	5,65	7,30	8,90	4,05	5,65	7,30
	C ca.	m	6,05	6,90	8,60	10,25	5,25	6,90	8,60
	D ca.	m	5,85	6,65	8,30	9,90	5,05	6,65	8,30
2	A bis ca.	m	4,95	5,45	6,55	7,60	4,40	5,45	6,55
	B ca.	m	2,95	3,45	4,55	5,60	2,40	3,45	4,55
	C ca.	m	4,40	4,95	6,05	7,20	3,80	4,95	6,05
	D ca.	m	4,20	4,70	5,70	6,90	3,65	4,70	5,70
3	A bis ca.	m	3,85	4,10	4,65	5,20	3,60	4,10	4,65
	B ca.	m	1,85	2,10	2,65	3,20	1,60	2,10	2,65
	C ca.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D ca.	m	2,65	2,80	3,30	4,00	2,25	2,80	3,30
4	A bis ca.	m	3,60	3,85	4,40	4,95	3,35	3,85	4,40
	B ca.	m	1,60	1,85	2,40	2,95	1,35	1,85	2,40
	C ca.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D ca.	m	2,60	2,85	3,40	4,00	2,35	2,85	3,40
5	A bis ca.	m	-	-	-	-	4,40	4,95	5,45
	B ca.	m	-	-	-	-	2,40	2,95	3,45
	C ca.	m	-	-	-	-	3,25	3,80	4,35
	D ca.	m	-	-	-	-	3,10	3,65	4,15
Traversenbreite ca.	m	1,00	1,15	1,25	1,25	0,90	1,15	1,25	
Produktgewicht ca.	kg	16,7	18,3	27,3	31,3	15,3	18,3	27,3	
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	0,20	0,25
	Länge (L) ca.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,45	3,00	3,55
Art.-No.		129673	129680	129703	129727	129741	129765	129789	



Combi System								
	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14	
Seite 96	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧	