


HANDWERKZEUGE

► Schlosserhämmer nach DIN 1041

im Gesenk geschmiedet, maßgenau geschliffen, Pinne und Bahn feingeschliffen, lackiert und rostgeschützt, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel

Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Gesamtlänge	Kopfgewicht in g	Gesamtgewicht in g
7-114	280	200	260
7-116	300	300	435



7-112

► Kunststoffhämmer

mit schlagfesten Kunststoff-Einsätzen, lackierter Stiel

Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Gesamtlänge	Kopf- Ø	Gesamtgewicht in g
7-121	255	22	130
7-122	270	27	225
7-123	275	32	330



7-122

► 7-616

Taschensäge PUK

im Etui, mit verstellbarem Holzgriff und Sägeblatt für Holz und Metall,
Gesamtlänge: 245 mm, Spannweite: 150 mm
Gewicht 140 g



7-616

► 7-617

Metallsägeblatt

passend für „PUK“-Sägen, VE 12
Gesamtlänge: 150 mm
Gewicht: 3 g



7-617

► 7-405

Malerspachtel

mit konisch geschmiedetem Blatt, Holzheft
Blattbreite: 50 mm,
Gesamtlänge: 215 mm, Gewicht: 70 g



7-405

► 7-410

Lanzettspachtel

poliert mit rundem Halm, Blattbreite 16 mm,
Gesamtlänge: 220 mm, Gewicht: 25 g



7-410

► 7-435

Öler, 40 ml

aus Kunststoff, unverlierbarer Messing-Drehverschluss,
Gesamtlänge: 150 mm
Gewicht 15 g



7-435