

KERN CB 100-3P1

Biegebalken aus rostfreiem Stahl

KERN[®]



Messsystem

Auflösung Wägezelle à eichfähig:	3000 e
Kombinierter Fehler:	0,023 %
Nennkennwert:	3
OIML-Klasse:	C3
Wägebereich [Max]:	100 kg
Wägezellen-Verbindung:	4-wire
Y-Wert:	10000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	65 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-35 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	220 x 110 x 40 mm
Bruttogewicht:	923 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	858 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	130 x 37 x 31,8 mm
Kabellänge:	4 m