



Artikelnummer: **20700014**



LED-Panel-Leuchten Calida Switch Tone mit FB 60 x 30 cm Square

Artikelnummer:	20700014
Lichtfarbe:	white (2700-6500K) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V
Leistungsaufnahme:	24 W
Energieverbrauch:	24 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	595x295x58 mm
Socket:	
Barcode:	4018412673114

Mit dem rechteckigen LED-Panel Square 60x30 von MÜLLER-LICHT setzen Sie Wohnräume modern in Szene. Das LED-Panel Square ist besonders flach und integriert sich perfekt in den Raum. Besonderes Highlight: Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann das passende Licht per simplem Knopfdruck ganz nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Das LED-Panel lässt sich bequem ein- und ausschalten und kann ganz einfach in einer Gruppe mit anderen LED-Panels gesteuert werden. Darüber hinaus lässt sich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe verändern. Während behagliches warmweißes zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Licht ideal als Arbeitslicht. Zusätzlich lässt sich die Leuchte in der gewählten Lichtfarbe dimmen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert.

- Besonders flaches LED-Panel mit mitgelieferter Fernbedienung
- Schrittweise per mitgelieferter Fernbedienung farbveränderlich: 2700 K (Warmweiß) bis 6500 K (Tageslichtweiß), inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe und Dimmstufe
- In der jeweiligen Lichtfarbe dimmbar, inkl. Nachtlichtmodus (Lichtfarbe wird auf 2700 K und 10% Helligkeit eingestellt) und Gruppenfunktion
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20700014B	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 595 mm
Barcode 4018412673114	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,54	Farbwertanteil X 0,309	Breite 295 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y 0,335	Höhe 58 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 24 kWh/1000h	Farbtemperatur 6500 K	Gewicht 1740,00 g
Zolltarifnummer 94051140900	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥90	Produktdaten
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 24 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Inverkehrbringer Müller-Licht
Colorbox/Barcode 1 4018412673114	Nom. Stromstärke 195 mA	Lichtausbeute Nominalwert 75 lm/W	Garantieprodukt nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe white (2700-6500K)	
Innerbox/Barcode 1 4018412673121	Batteriedetails	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 2100 lm	
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Enthaltene Anzahl 2	Spektrumbild	
Transportkarton/Barcode 1 4018412673138	Enthaltener Typ AAA		
Transportkarton/Inhalt (Stück) 4	Typengruppe Primär		
Umwelteigenschaften		Leuchtendaten	
Triman-Kennzeichen		Enthält verbaute LED ja	
WEEE-Produkt		IP-Schutzart 20	
		Schutzklasse II	
			
Recycling			