

# Datenblatt

---

## Gummi-Anschlussleitung 70912

15m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5, schwarz  
1te Seite: Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem IP44  
2te Seite: ca. 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Ölbeständig und abriebfest, mechanisch hoch belastbar. Geeignet für den ständigen Einsatz im Außenbereich und landwirtschaftlichen Betrieben. Für hohe Beanspruchung in trockenen sowie feuchten Räumen, im Freien und im Nutzwasser. Dauerhaft im Freien verwendbar



**15m schwere Gummischlauchleitung  
H07RN-F 3G1,5 schwarz**

**Zur Verwendung im Freien.  
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



### Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3.500W  
Temperaturbereich: -25 bis +60°C  
Außendurchmesser: 9,2-11,9 mm  
Gewicht: ca. 2,25 Kg  
EAN: 4011160709128

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2

