



Zubehör Leistungsschalter 3WA, Motorantrieb (M) 208-240 V AC / 220-250 V DC

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör Leistungsschalter 3WA
Ausführung des Produkts	MO-Motorantrieb
Ausführung des Schaltantriebs	Motorantrieb
Betriebsleistung [VA]	135 V·A
Schalhäufigkeit / maximal	60 1/h
Zeit zum Spannen / des Federspeichers / bei Steuerspeisespannung (Us)	10 s
Steuerspeisespannung / bei DC / Bemessungswert / maximal	250 V
Ausführung des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG / für Kurzschlusschutz / minimal zulässig	2 A
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-40 °C
• maximal	70 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	
• minimal	-40 °C
• maximal	80 °C

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WA9111-0AF06>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3WA9111-0AF06>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3WA9111-0AF06](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WA9111-0AF06)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

