

## Rollcart Stapelkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 158300



## Rollcart Stapelkarre

Traglast 200 kg

Stapelkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Breite 1200 x 530 mm
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
- Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager

## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Stapelkarre	Bereifung	TPE
Traglast	200 kg	Radlager	Rollenlager
Schaufelbreite	300 mm	Rad-Ø	250 mm
Schaufeltiefe	225 mm	Material Felge	Kunststoff

Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1200 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	530 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Tiefe	510 mm
klappbar	nein	Gewicht	14,5 kg
Ladungssicherung	keine		