

Schiebebügelwagen

Traglast 300 kg, Ladefläche Länge x Breite 805 x 510 mm, Plattform aus Stahl galvanisch verzinkt, Plattform geschlossen, Gestell verzinkt in silber, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit Nylon-Bereifung



Artikelnummer: 272182

Schiebebügelwagen




- Traglast 300 kg
- Ladefläche Länge x Breite 805 x 510 mm
- Ladehöhe 150 mm
- Höhe x Länge x Breite 925 x 805 x 510 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Stahl galvanisch verzinkt
- Plattform geschlossen
- Gestell verzinkt in silber
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Räder mit Nylon-Bereifung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagen Anzahl	1 Stück
Wagentyp	Plattformwagen	klappbar	nein
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Sicherungsrand	nein
Traglast	300 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Ladehöhe	150 mm	Bereifung	Nylon
Ladeflächenlänge	805 mm	Rad-Ø	100 mm

Ladeflächenbreite	510 mm	Radanordnung	rechteckig
Plattform	geschlossen	Höhe	925 mm
Material Plattform	Stahl	Länge	805 mm
Oberfläche Plattform	galvanisch verzinkt	Breite	510 mm
Aufbauten	keine	Oberfläche	verzinkt
nestbar	nein	Farbe	silber
Material	Stahl	Garantie	5 Jahre
Schiebebügel	1 Stück	Gewicht	12 kg

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm