

## KLW Lutz Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x  
2000 x 800 mm, Tischplatte aus  
Multiplex, Traglast 350 kg,  
Höhenverstellung über Handkurbel,  
4-Fußgestell, Ausstattung: 1  
Schublade, Gestell mit  
Einbrennlackierung, Front mit  
Einbrennlackierung



Artikelnummer: 504625

## KLW Lutz Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x 2000 x 800 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 45 mm
- Traglast 350 kg
- Höhenverstellung über Handkurbel
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 1 Schublade
- Schubladen Höhe 1x150 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladenauszug 90 %
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- 5 Jahre Garantie











## Technische Details

Möbeltyp Tisch

Schubladen Anzahl x Höhe 1x150 mm

|                        |              |                    |                  |
|------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| Tischtyp               | Werkbank     | Fronthöhe 150 mm   | 1 Stück          |
| Gestellform            | 4-Fußgestell | Schubladentraglast | 100 kg           |
| Höhe                   | 750-1050 mm  | Auszug Schublade   | 90 %             |
| Breite                 | 2000 mm      | Material Platte    | Multiplex        |
| Tiefe                  | 800 mm       | Farbe Platte       | Buche            |
| Stärke Platte          | 45 mm        | Material Gestell   | Stahl            |
| Traglast               | 350 kg       | Oberfläche Gestell | einbrennlackiert |
| höhenverstellbar       | ja           | Oberfläche Front   | einbrennlackiert |
| Höhenverstellung durch | Handkurbel   | fahrbar            | nein             |
| elektrisch leitend     | nein         | Garantie           | 5 Jahre          |
| Werkbank Ausstattung   | 1 Schublade  | Gewicht            | 125 kg           |
| Schubladen Anzahl      | 1 Stück      |                    |                  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 195704 |    | Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau   |
| 218989 |    | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau                                |
| 221109 |    | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß  |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß  |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9   |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz  |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung   |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm  |
| 656975 |  | Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau  |
| 969584 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |