

Gmöhling Alu-Kastenwagen

Traglast 200 kg, Inhalt 229 l, Höhe x Länge x Breite 730 x 730 x 605 mm, Deckel anscharniert, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 524625



GMÖHLING



Gmöhling Alu-Kastenwagen

mit abschließbarem Deckel

Alu-Kastenwagen

- Traglast 200 kg
- Inhalt 229 l
- Höhe x Länge x Breite 730 x 730 x 605 mm
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Deckel anscharniert
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Aluminiumkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 100 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Deckel	ja
Wagentyp	Kastenwagen	Deckel Funktion	anscharniert

Material	Aluminium	abschließbar	ja
Traglast	200 kg	Schließsystem	Zylinderschloss
Höhe	730 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Länge	730 mm	Bereifung	Vollgummi
Breite	605 mm	Radlager	Rollenlager
Inhalt	229 l	Rad-Ø	100 mm
Euronorm	nein	Rad Ausstattung	Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Wand Ausstattung	umlaufende Sicken	Radanordnung	rechteckig
Seitenwand	fix	Gewicht	18,5 kg

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm