

fetra Niederhubwagen

Traglast 500 kg, Gabel Länge x Breite
1115 x 153 mm, Tragbreite 526 mm,
Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung,
Breite x Ø 40 x 150 mm, Gabelrollen
mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 65 x
70 mm

Artikelnummer: 999279



fetra
Transportgeräte

2
YEARS
WARRANTY

fetra Niederhub-Gabel- und Plattformwagen

Traglast 500 kg

Niederhubwagen

- Traglast 500 kg
- Gabel Länge x Breite 1115 x 153 mm
- Tragbreite 526 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm
- Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 65 x 70 mm
- Lenkrollen mit Feststellern
- Hubhöhe 830 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Fahrgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- mit Rohr-Schiebebügel
- Bedienung Hub über Fußpedal
- Senkventil über Handhebel bedienbar
- mit Überlastventil
- Kolben verchromt
- Länge x Breite 1550 x 687 mm
- Gewicht 107 kg

- 2 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Hebegerät | Hubwagen | Länge | 1550 mm |
| Hubwagentyp | Scherenhubwagen | Breite | 687 mm |
| Traglast | 500 kg | Material | Stahl |
| Tragbreite | 526 mm | Oberfläche Rahmen | pulverbeschichtet |
| Länge Gabel | 1115 mm | Oberfläche Gabeln | pulverbeschichtet |
| Breite Gabelzinken | 153 mm | Farbe Rahmen | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Bedienung Hub | manuell/hydraulisch | Farbe Gabeln | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Hubhöhe (min.) | 85 mm | Farbe Fahrgestell | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Hubhöhe (max.) | 830 mm | Oberfläche Fahrgestell | pulverbeschichtet |
| Material Lenkrollen | Polyurethan | Oberfläche Kolben | verchromt |
| Breite Lenkräder | 40 mm | Garantie | 2 Jahre |
| Durchmesser Lenkräder | 150 mm | Absenkfunktion | Senkventil über Handhebel bedienbar |
| Material Gabelrollen | Nylon | Deichsel Ausführung | mit Rohr-Schiebebügel |
| Breite Gabelrolle | 65 mm | Hub Ausführung | Bedienung Hub über Fußpedal |
| Durchmesser Gabelrollen | 70 mm | Hydraulik Ausstattung | mit Überlastventil |
| Gabelrollen | Nylon | Gewicht | 107 kg |
| Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
| 217180 |  | Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 221284 |  | Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz, nahtlos, Größe 9 |
| 227875 |  | Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot |