

Alu-Allzweckbox

1016

Robuste, aus 1 mm starkem Aluminiumblech gefertigte Transportbehälter.

Leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken und geprägte Eckversteifungen.

Sehr stabiler Klappdeckel mit Fangbändern, die ein Ausreißen der Scharniere verhindern.

Mit den 4 Stapellecken aus Nylon/Polyester sind sie ideal auf EURO-Paletten stapelbar.

Sicherheitsgriffe mit Federn, kunststoffummantelt für den handlichen Transport.

Robuste Hebelspanverschlüsse, mit Bohrungen für ein Vorhängeschloss sowie vorbereitet zur Montage von Zylinderschlössern, sichern den Inhalt.

Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub, Schmutz und Spritzwasser.

Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig (von -40 °C bis +180 °C).

Bei den Boxen **1016.907** und **1016.909** sind Boden und Deckel zusätzlich mit versteifenden Aluminiumleisten verstärkt.



Alu-Allzweckbox 1016

Bezeichnung	Typ	Außenmaß (LxBxH) [mm]	Innenmaß (LxBxH) [mm]	Volumen [ltr]	Gewicht [kg]	Max. zul. Belastung [kg]	Art.-Nr.
▶ Alu-Allzweckbox	Typ 29	432 x 335 x 277	400 x 300 x 245	29	3,2	40	1016.901
	Typ 47	582 x 385 x 277	550 x 350 x 245	47	4,5	80	1016.902
	Typ 76	582 x 385 x 409	550 x 350 x 380	73	5,3	120	1016.903
	Typ 91	782 x 385 x 379	750 x 350 x 350	92	6,1	130	1016.904
	Typ 140	902 x 495 x 379	870 x 460 x 350	140	8,0	160	1016.905
	Typ 157	782 x 585 x 412	750 x 550 x 380	157	8,2	160	1016.906
	Typ 163	1182 x 385 x 412	1150 x 350 x 380	153	9,5	160	1016.907
	Typ 240	782 x 585 x 622	750 x 550 x 590	243	10,0	160	1016.908
	Typ 415	1192 x 790 x 517	1160 x 755 x 485	425	16,0	200	1016.909
▶ Zylinderschloss Paar					0,1		1016.920
▶ Trennwandset aus Aluminium	für 1016.902 (47 ltr) und 1016.904 (92 ltr) bestehend aus 4 selbstklebenden Führungsschienen und 4 Trennwänden				1,1		1016.930