

M18 CHM-OC

M18 FUEL™ SDS-MAX AKKU-KOMBIHAMMER 5 KG

- Der weltweit erste 18-V-5-kg-SDS-Max Kombihammer für maximale Vielseitigkeit und Tragbarkeit bei gleicher Leistung wie ein kabelgebundenes Werkzeug
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für die Bohrleistung eines Netzgerätes
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- High-Demand-REDLITHIUM™-12.0-Ah-Akkus für längere Laufzeit, mehr Leistung und längere Lebensdauer als bei der Milwaukee® Vorgänger-Technologie
- Robustes Magnesiumgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und bessere Belüftung des Motors
- Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für leichte Arretierung des Meißels in 12 Positionen
- Vibrationsarme Konstruktion mit nur 10,6 m/s² an Vibrationen
- Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff



REDLITHIUM™



Schlagenergie (EPTA) (J)	6.1
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3000
Max. Bohr- in Beton (mm)	40
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10.6
Vibration Meißeln (m/s ²)	9.6
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451362