

Artikelnummer: 129983

Kurzbeschreibung: Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 2 assen, volrubberen banden, draagvermogen 3000 kg



Langbeschreibung: Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 2 assen, volrubberen banden, draagvermogen 3000 kg: Uitgerust met een 2-assige draaischamelbesturing en massief rubberen banden is deze zware aanhanger zeer wendbaar. Het laadvermogen van deze zware aanhanger is 3000 kg. Met deze zware aanhanger kunnen lasten tot 3000 kg worden verplaatst en getransporteerd. Het laadoppervlak is 2500 x 1250 mm en kan op alle vier de hoeken door middel van buishulzen worden verwisseld - deze buishulzen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het plaatsen van steunpoten of zijwanden, waardoor de lading wordt vastgezet en een grote verscheidenheid aan voorwerpen kan worden vervoerd. De 2-assige draaischijfbesturing van de zware aanhanger met een kogelomloopspil maakt hem zeer wendbaar, wat zeer voordelig is bij het manoeuvreren in smalle omgevingen. Ook de besturing is onderhoudsarm. Het basisframe, geschilderd in zuiver oranje (RAL 2004), bestaat uit een gepulst gelast T-profiel (80/80/8 mm). Een stabiele zeefdrukplaat dient als laadruimte, die zich kenmerkt door zijn glij- en weerbestendigheid en bovendien is voorzien van een weerbestendige, 25 mm dikke OSB-plaat. Het geïntegreerde snelwisselsysteem voor de trekstang heeft een veiligheidssluiting. De aanhangerkoppeling van deze zware aanhanger is voorzien van een 30 mm dikke bout. Maximale rijsnelheid: 6 km/u. Levering inclusief gebruiksaanwijzing, onderhoudsplan en onderdelenlijst. Technische details

- Basisframe van T-profiel 80 / 80 / 8 mm, impulsgelast.
- Alle 4 de hoeken met buishulzen voor het plaatsen van scepters, etc.
- Stevige, slipvaste en weerbestendige zeefdrukplaat met een stevige, slipvaste en weerbestendige zeefdrukplaat
- Zeefdrukplaat met weerbestendige onderlaag, 25 mm OSB-plaat, 25 mm OSB plaat
- Snelwisselsysteem voor de trekstang met een valbeveiliging met valbeveiliging
- Aanhangwagenkoppeling met pen \varnothing 30 mm
- 2-assige draaischijfbesturing met kogeldraaikrans, wendbaar, onderhoudsarm, met kogelgelagerde draaischijf
- Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1.
- CE-verklaring van overeenstemming volgens richtlijn 2006/42/EG
- Max. Rijsnelheid: 6 km/u
- Laadoppervlak: B 2500 x D 1250 mm.
- Laadhoogte: 530 mm
- Banden: 400 x 75 mm
- Draagvermogen: 3000 kg
- Eigen gewicht: 350 kg
- Incl. bedieningshandleiding, onderhoudsplan, onderdelenlijst en onderhoudsplan

