

Artikelnummer: 309088

Kurzbeschreibung: Materiaalstandaard, verrijdbaar, manueel, in hoogte verstelbaar van 720-995 mm

Langbeschreibung: Materiaalstandaard, verrijdbaar, manueel, in hoogte verstelbaar van 720-995 mm: Materiaalstandaards voor kunststof bakken, plaatstalenboxen, draadkorven enz. zijn in hoogte verstelbaar en verrijdbaar en scheppen hierdoor een ergonomische werplek. Profielstalen-/buizenconstructie met plaatstalen platform. Poedercoating in blauw (RAL- 5007).

Voorzien van 4 zwenkwielen met TPE-banden (a^r 75 mm), 2 daarvan met blokkering, naaf met glijlagering. In hoogte verstelbaar in raster van 25 mm.

- hoogteverstelling: 695 - 970 mm
- platform: l 605 x b 405 mm
- draagvermogen 150 kg.

