




Codierte Kupplungen NW 5




Codierte Schnellverschluss-Kupplungen (unverwechselbar)

NW 5

Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Schieberhülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C
 Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar
 Durchfluss*: 550 l/min

* 6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz



Codierte Kupplungsdosen mit Außengewinde

NW 5

Typ rot Achteck SW10 KDG 18 NW5-ROC KDG 14 NW5-ROC	Typ grün Kreis 10,5 KDG 18 NW5-GRC KDG 14 NW5-GRC	Typ blau Sechseck SW10 KDG 18 NW5-BLC KDG 14 NW5-BLC	Typ braun Dreieck 9,5 KDG 18 NW5-BRC KDG 14 NW5-BRC	Gewinde außen G 1/8" G 1/4"
---	--	---	--	--------------------------------------

Codierte Kupplungsdosen mit Innengewinde

NW 5

Typ rot Achteck SW10 KDGi 18 NW5-ROC KDGi 14 NW5-ROC	Typ grün Kreis 10,5 KDGi 18 NW5-GRC KDGi 14 NW5-GRC	Typ blau Sechseck SW10 KDGi 18 NW5-BLC KDGi 14 NW5-BLC	Typ braun Dreieck 9,5 KDGi 18 NW5-BRC KDGi 14 NW5-BRC	Gewinde innen G 1/8" G 1/4"
Messing blank				
Messing vernickelt				
KDGi 18 NW5 MSV-ROC	KDGi 18 NW5 MSV-GRC	KDGi 18 NW5 MSV-BLC	KDGi 18 NW5 MSV-BRC	G 1/8"

Codierte Kupplungsdosen mit Schlauchtülle

NW 5

Typ rot Achteck SW10 KDS 6 NW5-ROC KDS 9 NW5-ROC	Typ grün Kreis 10,5 KDS 6 NW5-GRC KDS 9 NW5-GRC	Typ blau Sechseck SW10 KDS 6 NW5-BLC KDS 9 NW5-BLC	Typ braun Dreieck 9,5 KDS 6 NW5-BRC KDS 9 NW5-BRC	Schlauch Ø innen 6 9
---	--	---	--	-------------------------------

Codierte Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 5

Hinweis: Codierte Kupplungsstecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Typ rot Achteck SW10 KSG 18 NW5-ROC KSG 14 NW5-ROC	Typ grün Kreis 10,5 KSG 18 NW5-GRC KSG 14 NW5-GRC	Typ blau Sechseck SW10 KSG 18 NW5-BLC KSG 14 NW5-BLC	Typ braun Dreieck 9,5 KSG 18 NW5-BRC KSG 14 NW5-BRC	Gewinde außen G 1/8" G 1/4"
Messing blank				
Messing vernickelt				
KSG 18 NW5 MSV-ROC	KSG 18 NW5 MSV-GRC	KSG 18 NW5 MSV-BLC	KSG 18 NW5 MSV-BRC	G 1/8"

Codierte Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 5

Hinweis: Codierte Kupplungsstecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Typ rot Achteck SW10 KSGi 18 NW5-ROC KSGi 14 NW5-ROC	Typ grün Kreis 10,5 KSGi 18 NW5-GRC KSGi 14 NW5-GRC	Typ blau Sechseck SW10 KSGi 18 NW5-BLC KSGi 14 NW5-BLC	Typ braun - Dreieck 9,5 KSGi 18 NW5-BRC KSGi 14 NW5-BRC	Gewinde innen G 1/8" G 1/4"
---	--	---	---	--------------------------------------

Codierte Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

NW 5

Hinweis: Codierte Kupplungsstecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Typ rot Achteck SW10 KSS 6 NW5-ROC KSS 9 NW5-ROC	Typ grün - Kreis 10,5 KSS 6 NW5-GRC KSS 9 NW5-GRC	Typ blau Sechseck SW10 KSS 6 NW5-BLC KSS 9 NW5-BLC	Typ braun Dreieck 9,5 KSS 6 NW5-BRC KSS 9 NW5-BRC	Schlauch Ø innen 6 9
---	---	---	--	-------------------------------

Codierte Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde

NW 5

Schottgewinde: M 12 x 1, Emax: 10

Hinweis: Codierte Kupplungsstecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Typ rot Achteck SW10 KSSS 6 NW5-ROC KSSS 9 NW5-ROC	Typ grün - Kreis 10,5 KSSS 6 NW5-GRC KSSS 9 NW5-GRC	Typ blau Sechseck SW10 KSSS 6 NW5-BLC KSSS 9 NW5-BLC	Typ braun Dreieck 9,5 KSSS 6 NW5-BRC KSSS 9 NW5-BRC	Schlauch Ø innen 6 9
---	---	---	--	-------------------------------

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

3

